



# EVOLUTION

## MICROFINO

### EVOLUTION MICROFINO

Microcemento monocomponente



Evolution Microfino es un microcemento monocomponente en polvo para acabados decorativos. Ha sido formulado para ser aplicado como revestimiento continuo de bajo espesor en paredes. Los microcementos Topciment® se aplican mediante llana en varias manos permitiendo lograr una gran variedad de efectos. Como parte de un sistema de aplicación, sobre el soporte debe aplicarse Evolution Microbase seguido de Evolution Microfino.

Formulado con aglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos específicos, Evolution Microfino debe ser mezclado con agua y pigmentos respetando las proporciones de esta ficha técnica para garantizar las propiedades del revestimiento.

Una vez amasado, permite crear un revestimiento de bajo espesor de 1 a 3 mm, con gran resistencia mecánica y fuerte adherencia sobre cualquier tipo de soporte: hormigón, morteros cementosos, cerámica, MDF, yeso y cartón-yeso.

#### Propiedades

- Revestimiento continuo sin fisuras (respetar siempre las juntas de dilatación).
- Aplicable sobre casi cualquier tipo de soporte: hormigón, cementos, cerámica, yeso, cartón-yeso, etc.
- Excelente trabajabilidad.
- Amplia gama de colores y efectos.
- Alta adherencia al soporte.

#### Modo de empleo

##### a. Preparación del soporte:

Antes de aplicar microcemento Evolution Microfino es necesario preparar la superficie con Evolution Microbase. El soporte de aplicación debe estar limpio y libre de grasas, la base debe estar consolidada y en buenas condiciones de planimetría.

##### b. Mezcla:

Evolution Microfino se mezcla con agua y con los pigmentos según el color seleccionado. Para garantizar las propiedades del revestimiento será imprescindible respetar la relación entre el microcemento y el agua:

10 kg de Evolution Microfino XS – 3.5 litros de agua

10 kg de Evolution Microfino S – 3.0 litros de agua

10 kg de Evolution Microfino M – 2.8 litros de agua

##### c. Preparación del mortero:

El mortero debe prepararse del siguiente modo:

1. Verter el agua en un envase, añadir toda la carga de pigmento correspondiente a la cantidad de microcemento con el que se va a trabajar y mezclar hasta obtener un líquido de color homogéneo.
2. Verter el microcemento en polvo de forma gradual al tiempo que se mezcla el producto con un mezclador mecánico de bajas revoluciones.

3. Mezclar durante al menos 2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y exenta de grumos.

A mejor nivelación y preparación de la superficie a recubrir, mejores rendimientos y menor coste en material y tiempo de aplicación. Es conveniente elegir el método adecuado para cada aplicación.

## Rendimiento

El rendimiento dependerá del soporte a revestir. En una aplicación estándar el rendimiento es:

- Evoluttion Microfino L (Dos manos): 0,60 kg/m<sup>2</sup>
- Evoluttion Microfino XL (Dos manos): 0,60 kg/m<sup>2</sup>
- Evoluttion Microfino XXL (Dos manos): 0,60 kg/m<sup>2</sup>

## Datos técnicos

- Tipo: Microcemento monocomponente
- Aspecto: Polvo blanco
- Tamaño máximo del árido:
  - XS 0.075 mm / S 0.125 mm / M 0.18mm
- Densidad aparente:
  - En polvo: 1.005 ± 50 kg/m<sup>3</sup>
  - En pasta: 1.505 ± 50 kg/m<sup>3</sup>
  - Endurecido: 1.285 ± 50 kg/m<sup>3</sup> (28 días)
- Resistencia a la compresión (EN 13892-2): ≥ 29 N/mm<sup>2</sup> (28 días)
- Resistencia a la flexión (EN 13892-2): ≥ 8 N/mm<sup>2</sup> (28 días)
- Resistencia a la adherencia (EN 13892-8): ≥ 1,7 N/mm<sup>2</sup> (28 días)

## Aplicación

a. Manos de preparación:

Aplicar dos manos de Evoluttion Microbase mediante llana metálica después de recubrir la superficie con la malla de fibra flexible Bultex. Antes de aplicar una nueva mano, dejar secar la anterior y realizar un suave lijado con lijadora roto-orbital y lijas de grano 40, con el fin de eliminar imperfecciones.

b. Manos de acabado:

Aplicar dos manos de Evoluttion Microfino extendiéndolo con la ayuda de una llana Bi-Flex de goma, utilizando una de las dos técnicas que siguen:

“Fresco sobre fresco”

Evoluttion Microfino puede ser trabajado mediante la técnica “fresco sobre fresco”, aplicando la siguiente mano en cuanto la primera deje de tener “tac” (cuando el microcemento recién aplicado deja de adherirse a los dedos al tocarlo). Esta primera capa de Evoluttion Microfino no necesita lijado. En caso de quedar rebabas o bultos, estas se eliminarán con la espátula de apoyo, descabezando el material que sobresalga. Aplicar la siguiente capa trabajando sobre tablas de poliestireno extruido. Una vez el material esté seco, realizar un suave lijado con lijadora roto-orbital o con lijas de grano 220 con el fin de eliminar imperfecciones (en cuanto haya cambiado de tonalidad y esté más claro).

“Fresco sobre seco”

Antes de aplicar una nueva mano, dejar secar la anterior (en torno a 3 horas) y realizar un suave lijado con lijadora roto-orbital o con lijas de grano 220 con el fin de eliminar imperfecciones.

No aplicar capas de más de 1 mm de espesor para los microcementos Evoluttion Microbase y Evoluttion Microfino. Se recomienda un espesor total de sistema de 1 a 3 mm.

c. Sellado:

Los microcementos Topciment® deben ser sellados una vez endurecidos entre las 24 y 48 horas. El revestimiento se puede sellar cuando tenga una humedad inferior al 5 %, la medida se realiza con instrumentos diseñados para este propósito. Los microcementos Topciment® pueden ser sellados con la imprimación tapaporos Presealer y el barniz al agua Topsealer® WT. Recomendamos seguir escrupulosamente los consejos de aplicación de las fichas técnicas.

## Precauciones especiales

Este producto contiene cemento.

- Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo.
- Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.
- No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 10°C ni superior a 30°C.

Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen sensiblemente el tiempo de vida del producto y el secado.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

## Presentación

Se presenta en envases de 15 kg.

## Limpieza de herramientas

Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso. Una vez endurecido el material sólo podrá ser retirado con medios mecánicos.

## Tiempo de vida del producto

El tiempo de vida del producto o Pot-life es de 1 hora a unos 20°C. Recomendamos realizar amasadas de acuerdo con la experiencia del aplicador.

## Condiciones de almacenamiento

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 24 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.



El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto.

Última edición: Diciembre 2022